



Y-fordeler

ZDO2H040MSS0000-00STGH050MSS



Applikation		
Special funktion		Silikonefri; guldbelagte kontakter
Siliconefri		ja
Elektriske Data		
Driftspænding [V]		< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Kapslingsklasse		II
Max strømbelastning total pr. modul/slot [A]		4
Max strømbelastning total [A]		4
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur [°C]		-25...90
Bemærk omgivelsestemperatur		cULus: ...65 °C
Lagringstemperatur [°C]		-25...55
Opbevaring fugtighed [%]		10...100
Andre klimatiske betingelser for lagring iht. Den specificerede klasse		1K22/ DIN 60721-3-1
Kapslingsklasse		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mekaniske data		
Vægt [g]		36,8
Materiale		Kapsling: PA orange; pakning: FKM
Materiale - omløber		Messing, forniklet

Y-fordeler

ZDO2H040MSS0000-00STGH050MSS

Bemærkning

Emballage-enheder


1 stk.

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12; kodning: A; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm



Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 2 x M12; kodning: A; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm

