




Splitterboks

ZDOAF03BMSS0005H12



| Applikation                              |                                                       |            |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| Special funktion                         | Halogenfri; guldbelagte kontakter; Eget for kabelkæde |            |
| Elektriske Data                          |                                                       |            |
| Driftspænding                            | [V]                                                   | 10...30 DC |
| Kapslingsklasse                          |                                                       | III        |
| Max strømbelastning total pr. modul/slot | [A]                                                   | 2          |
| Max strømbelastning total                | [A]                                                   | 6          |
| Udgange                                  |                                                       |            |
| Elektrisk design                         | PNP                                                   |            |



## Splitterboks


ZDOAF03BMSS0005H12

| Omgivende forhold                                                                                                                   |                                     |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur                                                                                                                | [°C]                                | -25...80                                                                                    |
| Omgivelsestemperatur (bevægelig)                                                                                                    | [°C]                                | -5...60                                                                                     |
| Kapslingsklasse                                                                                                                     |                                     | IP 65; IP 67; IP 68                                                                         |
| Mekaniske data                                                                                                                      |                                     |                                                                                             |
| Vægt                                                                                                                                | [g]                                 | 565,7                                                                                       |
| Materiale                                                                                                                           |                                     | PBT-GF20; Messing forniklet                                                                 |
| Indstøbt-emne materiale                                                                                                             |                                     | PBT-GF 20 / messing, forniklet                                                              |
| Antal porte på splitterboks                                                                                                         |                                     | 10                                                                                          |
| Stiktype                                                                                                                            |                                     | M8                                                                                          |
| Egnet for kabelkæde                                                                                                                 |                                     | ja                                                                                          |
| Egnet for kabelkæde                                                                                                                 | Bøjeradius ved fleksibel anvendelse | min. 10 x kabel diameter                                                                    |
|                                                                                                                                     | Slæbebelastning                     | max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                                                                                                                     | Bøjningsantal                       | > 5 Mio.                                                                                    |
|                                                                                                                                     | Vridningsgodkendt                   | ± 180 °/m                                                                                   |
| Display / Betjeningsenhed                                                                                                           |                                     |                                                                                             |
| Display                                                                                                                             | udgangs status                      | 10 x LED, gul                                                                               |
|                                                                                                                                     | Drift                               | 1 x LED, grøn                                                                               |
| Tilbehør                                                                                                                            |                                     |                                                                                             |
| Tilbehør (valgfri)                                                                                                                  | Beskyttelses-prop: 2 x M8, E73005   |                                                                                             |
|                                                                                                                                     | mærker: 11                          |                                                                                             |
| Bemærkning                                                                                                                          |                                     |                                                                                             |
| Emballage-enheder                                                                                                                   |                                     | 1 stk.                                                                                      |
| Elektrisk tilslutning                                                                                                               |                                     |                                                                                             |
| Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 7,6 mm; 10 x 0,34 mm <sup>2</sup> (43 x Ø 0,1 mm ) + 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> (21 x Ø 0,2 mm ) |                                     |                                                                                             |
| Elektrisk tilslutning - Hunstik                                                                                                     |                                     |                                                                                             |
| Stik: 1 x M8; kodning: A; Støbt hus: PBT-GF 20 / messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt                                          |                                     |                                                                                             |
|                                                                                                                                     |                                     |                                                                                             |

## Splitterboks

ZDOAF03BMSS0005H12

## Tilslutning



## Ledningsfarver :

|      |        |
|------|--------|
| BK = | sort   |
| BN = | brun   |
| BU = | blå    |
| GN = | grøn   |
| GY = | grå    |
| PK = | rosa   |
| RD = | rød    |
| VT = | violet |
| WH = | hvid   |
| YE = | gul    |