


Splitterboks

ZDO8F039MSS0000---STGH120MSS



Applikation

Special funktion

guldbelagte kontakter

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	15...30 DC; ("supply class 2" iht. cULus)
Kapslingsklasse		III
Max strømbelastning total pr. modul/slot	[A]	2
Max strømbelastning total	[A]	2

Udgange

Elektrisk design

PNP

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25...80



Splitterboks

ZDO8F039MSS0000---STGH120MSS

Omgivelsestemperatur (bevægelig)	[°C]	-5...60
Kapslingsklasse	IP 67; IP 68; (1 meter / 7 dage)	

Mekaniske data

Vægt	[g]	128,5
Materiale	PBT-GF20; Messing forniklet	
Indstøbt-emne materiale	PBT-GF 20 / messing, forniklet	
Antal porte på splitterboks	8	
Stiktype	M8	

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	8 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn

Tilbehør


Tilbehør (valgfri)	Beskyttelses-prop: M8, E73005
--------------------	-------------------------------

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning - Tilslutning


Stik: 1 x M12; Støbt hus: PBT-GF 20 / messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,8...1,5 Nm



Splitterboks

ZDO8F039MSS0000---STGH120MSS

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - slids

Stik: 8 x M8; kodning: A; Støbt hus: PBT-GF 20 / messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,8...1,5 Nm

