




Splitterboks

ZDOAF03BMSS0000---STGH120MSS



Applikation

Special funktion

guldbelagte kontakter

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

15...30 DC; ("supply class 2" iht. cULus)

Kapslingsklasse

III

Max strømbelastning total pr. modul/slot

[A]

2

Max strømbelastning total

[A]

2

Udgange


Elektrisk design

PNP



Splitterboks


ZDOAF03BMSS0000---STGH120MSS

Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Omgivelsestemperatur (bevægelig)	[°C]	-5...60
Kapslingsklasse		IP 67; IP 68; (1 meter / 7 dage)
Mekaniske data		
Vægt	[g]	150,5
Materiale		PBT-GF20; Messing forniklet
Indstøbt-emne materiale		PBT-GF 20 / messing, forniklet
Antal porte på splitterboks		10
Stiktype		M8
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	10 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn
Tilbehør		
Tilbehør (valgfri)		Beskyttelses-prop: M8, E73005
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning - Hanstik		
Stik: 1 x M12; Støbt hus: PBT-GF 20 / messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,8...1,5 Nm		
		

Splitterboks

ZDOAF03BMSS0000---STGH120MSS

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M8; kodning: A; Støbt hus: PBT-GF 20 / messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,8...1,5 Nm

