


Y-fordeler

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS



Applikation

Special funktion	Silikonefri; guldbelagte kontakter
Applikation	logisk OR funktion
Siliconefri	ja

Elektriske Data

Driftspænding [V]	< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Kapslingsklasse	II
Max strømbelastning total pr. modul/slot [A]	4
Max strømbelastning total [A]	4
Samlet strømbelastning (UL) [A]	3

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...100
Bemærk omgivelsestemperatur	cULus: ...65 °C
Lagringstemperatur [°C]	-25...55
Opbevaring fugtighed [%]	10...100
Andre klimatiske betingelser for lagring iht. Den specificerede klasse	1K22/ DIN 60721-3-1
Kapslingsklasse	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Godkendelser / Tests

UL godkendelse	Strømforsyning	Class 2
	Fil nummer UL	E191684



Y-fordeler

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS

Mekaniske data


Vægt	[g]	33,9
Materiale	Kapsling: PA Halogenfri; pakning: EPDM	
Indstøbt-emne materiale	PA, Halogenfri	
Materiale - omløber	rustfri stål (1.4404 / 316L)	

Bemærkning


Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12; kodning: A; Støbt hus: PA, Halogenfri; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,2 Nm



Tilslutning



tilslutning til IEC 61076-2-101



Y-fordeler

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 2 x M12; kodning: A; Støbt hus: PA, Halogenfri; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt;
tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm

