




Y-fordeler

ZDO2H040VAS0000-00STGH040VAS



Applikation		
Special funktion		Silikonefri; guldbelagte kontakter
Applikation		logisk AND funktion
Siliconefri		ja
Elektriske Data		
Driftspænding [V]		< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Kapslingsklasse		II
Max strømbelastning total pr. modul/slot [A]		4
Max strømbelastning total [A]		4
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur [°C]		-25...100
Bemærk omgivelsestemperatur		cULus: ...65 °C
Lagringstemperatur [°C]		-25...55
Opbevaring fugtighed [%]		10...100
Andre klimatiske betingelser for lagring iht. Den specificerede klasse		1K22/ DIN 60721-3-1
Kapslingsklasse		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Godkendelser / Tests		
UL godkendelse	Strømforsyning	Class 2
	Fil nummer UL	E191684
Mekaniske data		
Vægt [g]		33,8



Y-fordeler

ZDO2H040VAS0000-00STGH040VAS


Materiale	Kapsling: PA Halogenfri; pakning: EPDM
Indstøbt-emne materiale	PA, Halogenfri
Materiale - omløber	rustfri stål (1.4404 / 316L)

Bemærkning


Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12; kodning: A; Støbt hus: PA, Halogenfri; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt;
tilspændingsmoment: 0,6...1,2 Nm



Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 2 x M12; kodning: A; Støbt hus: PA, Halogenfri; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt;
tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm

