


Splitterboks

ZDO8H050VAS0015E19



Applikation		
Special funktion		Silikonefri; guldbelagte kontakter
Siliconefri		ja
Elektriske Data		
Driftspænding [V]		10...30 DC; ("supply class 2" iht. cULus)
Kapslingsklasse		II
Max strømbelastning total pr. modul/slot [A]		4
Max strømbelastning total [A]		12
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur [°C]		-25...70
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C]		-5...60



Splitterboks

ZDO8H050VAS0015E19

Kapslingsklasse	IP 67; IP 68
-----------------	--------------

Godkendelser / Tests

UL godkendelse	Enclosure type	Type 1
----------------	----------------	--------

Mekaniske data

Vægt	[g]	2875
Dimensioner	[mm]	22 x 54 x 127
Materiale		Kapsling: PA
Antal porte på splitterboks		8
Stiktype		M12

Tilbehør

Leverings omfang	Beskyttelseshætte: 2
	mærker: 8

Bemærkning


Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 15 m, PVC, sort, Ø 9,7 mm; 16 x 0,34 mm² + 3 x 1,0 mm²

Elektrisk tilslutning - slids

Stik: 8 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,8...1,5 Nm





Splitterboks

ZDO8H050VAS0015E19

Tilslutning

<u>BN</u>	1 (1...8)
<u>BU</u>	3 (1...8)
<u>GN/YE</u>	5 (1...8)
<u>GY/PK</u>	2 (1)
<u>RD/BU</u>	2 (2)
<u>WH/GN</u>	2 (3)
<u>BN/GN</u>	2 (4)
<u>WH/YE</u>	2 (5)
<u>YE/BN</u>	2 (6)
<u>WH/GY</u>	2 (7)
<u>GY/BN</u>	2 (8)
<u>WH</u>	4 (1)
<u>GN</u>	4 (2)
<u>YE</u>	4 (3)
<u>GY</u>	4 (4)
<u>PK</u>	4 (5)
<u>RD</u>	4 (6)
<u>BK</u>	4 (7)
<u>VT</u>	4 (8)

	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grøn
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	rød
VT =	violet
WH =	hvid
YE =	gul