


Splitterboks

ZDO8H050VAS000---KA



Applikation

Special funktion

Silikonefri; guldbelagte kontakter

Siliconefri

ja

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

10...30 DC

Max strømbelastning total pr. modul/slot

[A]

2

Max strømbelastning total

[A]

12

Udgange


Elektrisk design


PNP



Splitterboks

ZDO8H050VAS000---KA


Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Omgivelsestemperatur (bevægelig)	[°C]	-5...60
Kapslingsklasse		IP 67
Mekaniske data		
Vægt	[g]	404,5
Dimensioner	[mm]	49,4 x 60 x 187
Materiale		Messing forniklet; Kapsling: PBT-GF30
Antal porte på splitterboks		8
Stiktype		M12
Tilbehør		
Leverings omfang		Beskyttelseshætte: 2
		mærker: 10
		monteringsværktøj for fjerderterminaler
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning - Tilslutning		
terminaler, Signal: 16 x 0,34...0,75 mm ² ; Kabelforskruning: M20x1,5		
terminaler, Strømforsyning: 3 x 0,34...1,5 mm ²		
Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,8...1,5 Nm		
		



Splitterboks

ZDO8H050VAS000---KA

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - slids

Stik: 8 x M12; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,8...1,5 Nm