



Y-fordeler

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS



Applikation		
Special funktion	Silikonefri; guldbelagte kontakter	
Siliconefri	ja	
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Kapslingsklasse		II
Max strømbelastning total pr. modul/slot	[A]	4
Max strømbelastning total	[A]	4
Samlet strømbelastning (UL)	[A]	3
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...100
Bemærk omgivelsestemperatur		cULus: ...65 °C
Lagringstemperatur	[°C]	-25...55
Opbevaring fugtighed	[%]	10...100
Andre klimatiske betingelser for lagring iht. Den specificerede klasse		1K22/ DIN 60721-3-1
Kapslingsklasse		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Godkendelser / Tests		
UL godkendelse	Strømforsyning	Class 2
	Fil nummer UL	E191684
Mekaniske data		
Vægt	[g]	35,6



Y-fordeler

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS


Materiale	Kapsling: PA orange; pakning: EPDM
Materiale - omløber	rustfri stål (1.4404 / 316L)

Bemærkning


Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12; kodning: A; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm



Tilslutning



tilslutning til IEC 61076-2-101

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 2 x M12; kodning: A; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm

