


Y-fordeler

ZDO2F030VAS0000-00STGH040VAS



Applikation

Special funktion	Silikonefri; guldbelagte kontakter
Siliconefri	ja

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Kapslingsklasse		III
Max strømbelastning total	[A]	3

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Bemærk omgivelsestemperatur		cULus: ...65 °C
Kapslingsklasse		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Godkendelser / Tests

UL godkendelse	Strømforsyning	Class 2
	Fil nummer UL	E191684

Mekaniske data

Vægt	[g]	28,9
Materiale		Kapsling: PA orange; Halogenfri; pakning: EPDM
Materiale - omløber		rustfri stål (1.4404 / 316L)

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------



Y-fordeler

ZDO2F030VAS0000-00STGH040VAS


Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12; kodning: A; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm; Vær opmærksom på max-værdien for modparten!



Elektrisk tilslutning

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 2 x M8; kodning: A; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,3...0,5 Nm

