




## Færdigkonfektioneret forbindelseskabel med stik i begge ender og kontakthus

BasicCable/2 Modules



| Applikation                                                       |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Udførelse                                                         | konfektioneret, for BasicController, 2 x CR04xx                            |
| Applikation                                                       | Strømforsyning; CAN Bus                                                    |
| Omgivende forhold                                                 |                                                                            |
| Omgivelsestemperatur                                              | [°C] -40...85                                                              |
| Mekaniske data                                                    |                                                                            |
| Vægt                                                              | [g] 46,4                                                                   |
| Bemærkning                                                        |                                                                            |
| Bemærkning                                                        | CAN-Bus termineringsmodstand (120 Ohm) er integreret i standard timer stik |
| Emballage-enheder                                                 | 1 stk.                                                                     |
| Elektrisk tilslutning                                             |                                                                            |
| Kabel: 0,5 m, PVC, sort, Ø 5 mm; 4 x 0,5 mm <sup>2</sup> / AWG 20 |                                                                            |
| Tilslutning                                                       |                                                                            |

