


EC2061



Hældningskontakt

R360/INCLINATION SWITCH




| Produktegenskaber               |      |                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antal måleakser                 |      | 1; (Z)                                                                                                                                                              |
| Vinkelområde                    | [°]  | 1...-6                                                                                                                                                              |
| Kapsling                        |      | kunststofhus                                                                                                                                                        |
| Applikation                     |      |                                                                                                                                                                     |
| Funktions princip               |      | statisk                                                                                                                                                             |
| Arbejdsprincip                  |      | Ædelmetal med væske                                                                                                                                                 |
| Elektriske Data                 |      |                                                                                                                                                                     |
| Driftspænding                   | [V]  | 8...30 DC                                                                                                                                                           |
| Max. Strøm forbrug              | [mA] | 700                                                                                                                                                                 |
| Kapslingsklasse                 |      | III                                                                                                                                                                 |
| Polaritetsbeskyttelse           |      | ja                                                                                                                                                                  |
| Beskyttet mod omvendt polaritet |      | ja                                                                                                                                                                  |
| Indgange / Udgange              |      |                                                                                                                                                                     |
| Antal inputs og outputs         |      | Antal digitale udgange: 1                                                                                                                                           |
| Udgange                         |      |                                                                                                                                                                     |
| Udgangssignal                   |      | switch signal                                                                                                                                                       |
| Antal digitale udgange          |      | 1                                                                                                                                                                   |
| Udgangsfunktion                 |      | normally open                                                                                                                                                       |
| Måle/indstillingsområde         |      |                                                                                                                                                                     |
| Bemærk om setpunkt SP           |      | Koblingspunkt (ON): 0° = vandret (absolut) installations position<br>reset punkt (OFF): -2...-5° (bevægelse mod uret af kabeludgangen)<br>hysteres SP og RP: +/- 1° |



Hældningskontakt

R360/INCLINATION SWITCH

|                          |      |                                                                                                                  |
|--------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antal måleakser          |      | 1; (Z)                                                                                                           |
| Vinkelområde             | [°]  | 1...-6                                                                                                           |
| Nøjagtighed / afvigelser |      |                                                                                                                  |
| Nøjagtighed              | [°]  | 0,2                                                                                                              |
| Gentagelsesnøjagtighed   | [°]  | <0,2                                                                                                             |
| Omgivende forhold        |      |                                                                                                                  |
| Omgivelsestemperatur     | [°C] | -30...80                                                                                                         |
| Lagringstemperatur       | [°C] | -30...80                                                                                                         |
| Kapslingsklasse          |      | IP 67                                                                                                            |
| Godkendelser / Tests     |      |                                                                                                                  |
| MTTF                     | [År] | 571                                                                                                              |
| Mekaniske data           |      |                                                                                                                  |
| Vægt                     | [g]  | 226,9                                                                                                            |
| Kapsling                 |      | kunststofhus                                                                                                     |
| Monteringsmetode         |      | Metallbuchse Ø 6,3 mm zur Befestigung des Neigungsschalters<br>Loch Ø 4,5 mm zur Fixierung des Neigungsschalters |
| Dimensioner              | [mm] | 75 x 22 x 18                                                                                                     |
| Monterings position      |      | Horisontal                                                                                                       |
| Bemærkning               |      |                                                                                                                  |
| Emballage-enheder        |      | 1 stk.                                                                                                           |
| Elektrisk tilslutning    |      |                                                                                                                  |
| Kabel: 3,1 m, PVC        |      |                                                                                                                  |
| Tilslutning              |      |                                                                                                                  |




|     |      |
|-----|------|
| L+  | sort |
| L-  | brun |
| Out | blå  |

## Hældningskontakt

R360/INCLINATION SWITCH

### diagrammer og grafer

Mess- und Montagerichtung



horizontale Einbaulage / Rotation um Z-Achse