




Forbindelseskabel med ventilstik

R360/DANFOSS PVEH-F/M12



Applikation	
Special funktion	Halogenfri
Elektriske Data	
Driftspænding [V]	< 250 AC/DC
Kapslingsklasse	II
Max strømbelastning total [A]	4
Omgivende forhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-25...90
Bemærk omgivelsestemperatur	Ventilstik: -30 ... 90 °C
	M12 stik: -25 ... 90 °C
Kapslingsklasse	IP 65; (M12 stikforbindelse: IP65, IP67, IP68, IP69K)
Mekaniske data	
Vægt [g]	82
Indstøbt-emne materiale	PA-GF, Halogenfri / TPU, Halogenfri
Materiale - omløber	Stål, forzinket / Messing, forniklet
Tætningsmateriale	NBR / CR
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.




Forbindelseskabel med ventilstik

R360/DANFOSS PVEH-F/M12

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x ventil type A DIN, vinklet; Støbt hus: PA-GF, Halogenfri, sort; Låsning: Stål, forzinket; pakning: NBR / CR; Kontakter: Messing; tilspændingsmoment: 0,5...0,6 Nm




- | | |
|----|-----------|
| 1. | 24 V DC |
| 2. | PWM IN |
| 3. | Error OUT |
| | FE |

Elektrisk tilslutning - Kabel

Kabel: 0,24 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU, Halogenfri, orange; Låsning: Messing, forniklet; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm



- | | |
|----|-----------|
| 1. | 24 V DC |
| 2. | Error OUT |
| 3. | GND |
| 4. | PWM IN |