


EC3146



Kabel med stik

Cable/Connecting/14p/2m



Elektriske Data

Driftspænding [V] 8...32 DC

Omgivende forhold

Lagringstemperatur [°C] -40...80

Kapslingsklasse IP 67

Mekaniske data


Vægt [g] 147,3

Bemærkning

Emballage-enheder 1 stk.

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2,0 m, PUR, sort; 10 x 0,5 mm²






Kabel med stik

Cable/Connecting/14p/2m

Tilslutning



BN =	brun
BU =	blå
GN =	grøn
RD =	rød
WH =	hvid
YE =	gul