




Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH040MSN0005H04/1G/1D



| Applikation                    |      |                                                                    |
|--------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|
| Special funktion               |      | Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter                     |
| Siliconefri                    |      | ja                                                                 |
| Kompatibel med maling          |      | ja                                                                 |
| Elektriske Data                |      |                                                                    |
| Driftspænding                  | [V]  | < 30 DC                                                            |
| Kapslingsklasse                |      | II                                                                 |
| Max. input effekt              | [mW] | gruppe II: 1000; gruppe III: 1000                                  |
| Max strømbelastning total      | [A]  | 1                                                                  |
| Omgivende forhold              |      |                                                                    |
| Omgivelsestemperatur           | [°C] | -25...85                                                           |
| Bemærk<br>omgivelsestemperatur |      | Ved anvendelse i Ex-områder: Omgivelsestemperatur iht. godkendelse |
| Kapslingsklasse                |      | IP 67; (ved brug udenfor ATEX området: IP 68 / IP 69K)             |
| Godkendelser / Tests           |      |                                                                    |
| Godkendelse                    |      | BVS 11 ATEX E 009 X; IECEx BVS 11.0002 X                           |
| ATEX mærkning                  |      | Ex II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta: -25...75°C                            |
|                                |      | Ex II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta: -25...75°C                            |
|                                |      | Ex II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta: -25...85°C                            |
|                                |      | Ex II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta: -25...85°C                            |
|                                |      | Ex II 1D Ex ia IIB T200 85°C Da Ta: -25...75°C                     |
|                                |      | Ex II 1D Ex ia IIB T200 95°C Da Ta: -25...85°C                     |
|                                |      | Ex II 1D Ex ia IIC T200 70°C Da Ta: -20...60°C                     |

# ENC05A



## Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH040MSN0005H04/1G/1D


| Sikkerhedsparametre    |      |     |
|------------------------|------|-----|
| Max. intern kapacitans | [nF] | 0,5 |
| Max. intern induktans  | [µH] | 10  |

| Mekaniske data      |      |                                    |
|---------------------|------|------------------------------------|
| Vægt                | [g]  | 196,8                              |
| Dimensioner         | [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5                 |
| Materiale           |      | Kapsling: TPU orange; pakning: FKM |
| Materiale - omløber |      | Messing, forniklet                 |


| Bemærkning        |  |                                                                                                                                                                     |
|-------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemærkning        |  | Ved anvendelse i ATEX områder gælder særlige betingelser for sikker drift.<br>Følg de pågældende henvisninger i driftsvejledningen (relevant del om Ex-beskyttelse) |
| Emballage-enheder |  | 1 stk.                                                                                                                                                              |

| Elektrisk tilslutning                                                                 |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, blå, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm <sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm ) |  |  |

| Elektrisk tilslutning - Hunstik                                                                                          |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm |  |  |



| Tilslutning |  |  |
|-------------|--|--|
|-------------|--|--|



|                  |      |
|------------------|------|
| Ledningsfarver : |      |
| BK =             | sort |
| BN =             | brun |
| BU =             | blå  |
| WH =             | hvid |