

Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH050MSN0002H05/1G/1D



Applikation

Special funktion	Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter
Siliconefri	ja
Kompatibel med maling	ja

Elektriske Data

Driftspænding [V]	< 30 DC
Kapslingsklasse	II
Max. input effekt [mW]	gruppe II: 1000; gruppe III: 1000
Max strømbelastning total [A]	1

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...85
Bemærk omgivelsestemperatur	Ved anvendelse i Ex-områder: Omgivelsestemperatur iht. godkendelse
Kapslingsklasse	IP 67; (ved brug udenfor ATEX området: IP 68 / IP 69K)


Godkendelser / Tests

Godkendelse	BVS 11 ATEX E 009 X; IECEx BVS 11.0002 X
ATEX mærkning	Ex II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta: -25...75°C
	Ex II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta: -25...75°C
	Ex II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta: -25...85°C
	Ex II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta: -25...85°C
	Ex II 1D Ex ia IIB T200 85°C Da Ta: -25...75°C
	Ex II 1D Ex ia IIB T200 95°C Da Ta: -25...85°C
	Ex II 1D Ex ia IIC T200 70°C Da Ta: -20...60°C



Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH050MSN0002H05/1G/1D

Sikkerhedsparametre		
Max. intern kapacitans	[nF]	0,2
Max. intern induktans	[μH]	4
Mekaniske data		
Vægt	[g]	108,8
Dimensioner	[mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Materiale	Kapsling: TPU orange; pakning: FKM	
Materiale - omløber	Messing, forniklet	
Bemærkning		
Bemærkning	Ved anvendelse i ATEX områder gælder særlige betingelser for sikker drift. Følg de pågældende henvisninger i driftsvejledningen (relevant del om Ex-beskyttelse)	
Emballage-enheder	1 stk.	
Elektrisk tilslutning		
Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, blå, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		
Elektrisk tilslutning - Hunstik		
Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm		
		
Tilslutning		
1 2 3 4 5 BN WH BU BK GY		
BK = BN = BU = GY = WH = Ledningsfarver : sort brun blå grå hvid		