


Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH046VAS0005H04



Applikation

Special funktion	Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde
Applikation	anvendelse i særligt hårde miljøer
Siliconefri	ja

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...36 DC
Kapslingsklasse	II
Max strømbelastning total [A]	4

Udgange

Elektrisk design	PNP
------------------	-----

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-40...90
Bemærk omgivelsestemperatur	cULus: ...75
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C]	-25...90
Bemærk omkring omgivelsestemperatur (i bevægelse)	cULus: ...75
Kapslingsklasse	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Godkendelser / Tests

Vibrationsbestandig	EN 60068-2-6 Fc	20 g (10...3000 Hz) / -20 °C / 50 °C 50 sweep cyklusser pr minut; 1 oktav pr. minut i 3 akser
---------------------	-----------------	--



Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH046VAS0005H04

Chokbestandig	EN 60068-2-27 Ea	100 g 11 ms halv-sinus; 6 shocks i alle tre koordinatakse retninger / -40 °C / 85 °C
Kontinuerlig shock-bestandighed	EN 60068-2-29 Eb	40 g 6 ms; 4000 shocks hver i hver retning (X-Y-Z retning) / -20 °C / 50 °C
Hurtige temperatur ændringer	EN 60068-2-14 Na	TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50 cyklusser
Salt spray test	EN 60068-2-52 Kb	Sværhedsgrad 5 (4 testcyklus)

Mekaniske data

Vægt	[g]	180,3	
Dimensioner	[mm]	15,5 x 15,5 x 45	
Materiale		Kapsling: TPU sort transparent; pakning: FKM	
Materiale - omløber		rustfri stål (1.4404 / 316L)	
Egnet for kabelkæde		ja	
Egnet for kabelkæde		Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter
		Slæbehastighed	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s²
		Bøjningsantal	> 5 Mio.
		Vridningsgodkendt	± 180 °/m

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	4 x LED, gul
	Drift	2 x LED, grøn

Bemærkning


Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm






Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH046VAS0005H04

Tilslutning



	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvid