




Y-Forbindelseskabel

Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

Bemærk tekniske anvisninger under "Downloads"



Applikation		
Special funktion		Halogenfri
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Kapslingsklasse		II
Max strømbelastning total	[A]	4
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...90

**Y-Forbindelseskabel**

Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

Omgivelsestemperatur (bevægelig)	[°C]	-20...90
Lagringstemperatur	[°C]	-25...55
Opbevaring fugtighed	[%]	10...100
Andre klimatiske betingelser for lagring iht. Den specificerede klasse		1K22/ DIN 60721-3-1
Kapslingsklasse		IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaniske data

Vægt	[g]	1022,5
Indstøbt-emne materiale		TPU
Tætningsmateriale		FKM

Bemærkning

Henvisninger	Bemærk tekniske anvisninger under "Downloads"
Emballage-enheder	1 stk.

Y-Forbindelseskabel


Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

Elektrisk tilslutning

Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: M12; Støbt hus: TPU, orange

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: M12; Støbt hus: TPU, orange; pakning: FKM



Y-Forbindelseskabel

Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

diagrammer og grafer

Derating $I_{max} * 0.8$ DIN EN 60512-5-2

X Omgivelsestemperatur [°C]

Y Strøm [A]