




Y-Forbindelseskabel

Multicable 1 x Y-Jumper M12

Bemærk tekniske anvisninger under "Downloads"



| Applikation               |      |                     |
|---------------------------|------|---------------------|
| Special funktion          |      | Halogenfri          |
| Elektriske Data           |      |                     |
| Driftspænding             | [V]  | < 250 AC / < 300 DC |
| Kapslingsklasse           |      | II                  |
| Max strømbelastning total | [A]  | 4                   |
| Omgivende forhold         |      |                     |
| Omgivelsestemperatur      | [°C] | -20...90            |



Y-Forbindelseskabel

Multicable 1 x Y-Jumper M12

|                                                                              |      |                             |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|
| Omgivelsestemperatur<br>(bevægelig)                                          | [°C] | -20...90                    |
| Lagringstemperatur                                                           | [°C] | -25...55                    |
| Opbevaring fugtighed                                                         | [%]  | 10...100                    |
| Andre klimatiske betingelser<br>for lagring iht. Den<br>specificerede klasse |      | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| Kapslingsklasse                                                              |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

Mekaniske data

|                         |     |     |
|-------------------------|-----|-----|
| Vægt                    | [g] | 867 |
| Indstøbt-emne materiale |     | TPU |
| Tætningsmateriale       |     | FKM |

Bemærkning


|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Henvisninger      | Bemærk tekniske anvisninger under "Downloads" |
| Emballage-enheder | 1 stk.                                        |

Elektrisk tilslutning

Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: M12; Støbt hus: TPU, orange


Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: M12; Støbt hus: TPU, orange; pakning: FKM

## Y-Forbindelseskabel

Multicable 1 x Y-Jumper M12

## diagrammer og grafer

Derating  $I_{max} * 0.8$  DIN EN 60512-5-2

X Omgivelsestemperatur [°C]

Y Strøm [A]