


## Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH050MSS0010C05



## Applikation

|                  |                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Special funktion | Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; afskærmet ledning; Egnede for kabelkæde |
| Siliconefri      | ja                                                                                      |

## Elektriske Data

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Driftspænding [V]               | < 30 AC / < 36 DC |
| Kapslingsklasse                 | III               |
| Max strømbelastning total [A]   | 4                 |
| Samlet strømbelastning (UL) [A] | 3                 |

## Omgivende forhold

|                                                   |                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Omgivelsestemperatur [°C]                         | -25...90                    |
| Bemærk omgivelsestemperatur                       | cULus: ...75                |
| Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C]             | -25...90                    |
| Bemærk omkring omgivelsestemperatur (i bevægelse) | cULus: ...75                |
| Kapslingsklasse                                   | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mekaniske data

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Vægt [g]             | 402,8                              |
| Dimensioner [mm]     | 15,5 x 15,5 x 45                   |
| Materiale            | Kapsling: TPU orange; pakning: FKM |
| Materiale - omløber  | Messing, forniklet                 |
| Egnede for kabelkæde | ja                                 |

## Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH050MSS0010C05

|                     |                                     |                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egnet for kabelkæde | Bøjeradius ved fleksibel anvendelse | min. 10 x kabel diameter                                                                    |
|                     | Slæbehastighed                      | max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s <sup>2</sup> |
|                     | Bøjningsantal                       | ≥ 2 Mio.                                                                                    |
|                     | Vridningsgodkendt                   | ± 180 °/m                                                                                   |

## Bemærkning


|                   |        |
|-------------------|--------|
| Emballage-enheder | 1 stk. |
|-------------------|--------|

## Elektrisk tilslutning


Kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,9 mm, afskærmet; 5 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

## Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm; Skærmet tilslutnings ledning: skærm ikke forbundet



## Tilslutning



|      |                  |
|------|------------------|
|      | Ledningsfarver : |
| BK = | sort             |
| BN = | brun             |
| BU = | blå              |
| GY = | grå              |
| WH = | hvid             |