

Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH050MSS0050C05



Applikation

Special funktion	Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; afskærmet ledning; Egnede for kabelkæde
Siliconefri	ja

Elektriske Data

Driftspænding [V]	< 30 AC / < 36 DC
Kapslingsklasse	III
Max strømbelastning total [A]	4
Samlet strømbelastning (UL) [A]	3

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...90
Bemærk omgivelsestemperatur	cULus: ...75
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C]	-25...90
Bemærk omkring omgivelsestemperatur (i bevægelse)	cULus: ...75
Kapslingsklasse	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaniske data

Vægt [g]	1928
Dimensioner [mm]	15,5 x 15,5 x 45
Materiale	Kapsling: TPU orange; pakning: FKM
Materiale - omløber	Messing, forniklet
Egnede for kabelkæde	ja

Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH050MSS0050C05

Egnet for kabelkæde	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter
	Slæbehastighed	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s ²
	Bøjningsantal	≥ 2 Mio.
	Vridningsgodkendt	± 180 °/m

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 50 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,9 mm, afskærmet; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm; Skærmet tilslutnings ledning: skærm ikke forbundet



Tilslutning



	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
GY =	grå
WH =	hvid