


Y-Forbindelseskabel

YDOXH050MSS00,1H05STGH050MSS

Bemærk tekniske anvisninger under "Downloads"



Applikation

Special funktion

Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde

Siliconefri

ja

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

< 60 AC/DC

Kapslingsklasse

II

Max strømbelastning total

[A]

3

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25...90

Omgivelsestemperatur

[°C]

(bevægelig)

-25...90

Lagringstemperatur

[°C]

-25...55

Opbevaring fugtighed

[%]

10...100

Andre klimatiske betingelser
for lagring iht. Den
specificerede klasse

1K22/ DIN 60721-3-1

Kapslingsklasse

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaniske data

Vægt

[g]

56,7

Indstøbt-emne materiale

TPU

Materiale - omløber

Messing, forniklet

Tætningsmateriale

FKM



Y-Forbindelseskabel

YDOXH050MSS00,1H05STGH050MSS


Antal porte på splitterboks	2
Egnet for kabelkæde	ja
Egnet for kabelkæde	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse min. 10 x kabel diameter
	Slæbebelastning max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s²
	Bøjningsantal > 5 Mio.
	Vridningsgodkendt ± 180 °/m

Bemærkning

Henvisninger	Bemærk tekniske anvisninger under "Downloads"
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning - Hanstik C


Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU, orange; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm



Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,1 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Tilslutning






Y-Forbindelseskabel

YDOXH050MSS00,1H05STGH050MSS

Elektrisk tilslutning - Hunstik A

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU, orange; Låsning: Messing, forniklet; pakning: FKM; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm



Elektrisk tilslutning - Hunstik B

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU, orange; Låsning: Messing, forniklet; pakning: FKM; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm

