




Forbindelseskabel

VDOGH034MSS00,3H03STGH030MSS

Bemærk tekniske anvisninger under "Downloads"



Applikation

Special funktion	Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde
Siliconefri	ja

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...36 DC
Kapslingsklasse	II
Max strømbelastning total [A]	4

Udgange

Elektrisk design	PNP
------------------	-----

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...90
Bemærk omgivelsestemperatur	cULus: ...75 °C
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C]	-25...90
Bemærk omkring omgivelsestemperatur (i bevægelse)	cULus: ...75 °C
Kapslingsklasse	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaniske data

Vægt [g]	45
Indstøbt-emne materiale	TPU
Materiale - omløber	Messing, forniklet



Forbindelseskabel

VDOGH034MSS00,3H03STGH030MSS

Tætningsmateriale	FKM	
Egnet for kabelkæde	ja	
Egnet for kabelkæde	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter
	Slæbebelastning	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s ²
	Bøjningsantal	> 5 Mio.
	Vridningsgodkendt	± 180 °/m

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	2 x LED, gul
	Drift	2 x LED, grøn

Bemærkning

Henvisninger	Bemærk tekniske anvisninger under "Downloads"	
Emballage-enheder	1 stk.	

Elektrisk tilslutning - Hanstik


Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU, orange; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm



Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,3 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Tilslutning



EVC677



Forbindelseskabel

VDOGH034MSS00,3H03STGH030MSS

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU, sort transparent; Låsning: Messing, forniklet; pakning: FKM; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm

