


Y-Forbindelseskabel

YDSGHDA0MSS0001HDASTGH030MSS

Bemærk tekniske anvisninger under "Downloads"



Applikation

Special funktion	Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde
Silikonefri	ja

Elektriske Data

Driftspænding [V]	< 24 DC
Kapslingsklasse	III
Max strømbelastning total [A]	4

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...90
Kapslingsklasse	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaniske data

Vægt [g]	114,21
Indstøbt-emne materiale	TPU / TPU
Materiale - omløber	Messing, forniklet
Tætningsmateriale	FKM
Stiktype	M12
Egnet for kabelkæde	ja



Y-Forbindelseskabel

YDSGHDA0MSS0001HDASTGH030MSS

Egnet for kabelkæde	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter
	Slæbehastighed	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s ²
	Bøjningsantal	> 5 Mio.
	Vridningsgodkendt	± 180 °/m

Bemærkning

Henvisninger	Bemærk tekniske anvisninger under "Downloads"
Emballage-enheder	1 stk.


Elektrisk tilslutning - Hanstik C

Stik: M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU, orange; Låsning: Låsemøtrik, Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm; Vær opmærksom på max-værdien for modparten!



Elektrisk tilslutning

Tilslutning



Y-Forbindelseskabel

YDSGHDA0MSS0001HDASTGH030MSS

Elektrisk tilslutning - Hunstik A

Kabel: 1 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Stik: M12, lige; Støbt hus: TPU, orange; Låsning: Låsemøtrik, Messing, forniklet; pakning: FKM; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm; Vær opmærksom på max-værdien for modparten!




Elektrisk tilslutning - Hanstik B

Kabel: 1 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,9 mm; 2 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Stik: M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU, orange; Låsning: Låsemøtrik, Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm; Vær opmærksom på max-værdien for modparten!



diagrammer og grafer

Derating I_{max} * 0.8 DIN EN 60512-5-2

X Omgivelsestemperatur [°C]

Y Strøm [A]