

# EVC738



## Forbindelseskabel

VDOAH040MSP00,5H04STAH040MSP



| Applikation                                                            |      |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|
| Special funktion                                                       |      | Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; Eget for kabelkæde |
| Siliconefri                                                            |      | ja                                                                 |
| Elektriske Data                                                        |      |                                                                    |
| Driftspænding                                                          | [V]  | < 250 AC / < 300 DC                                                |
| Kapslingsklasse                                                        |      | II                                                                 |
| Max strømbelastning total                                              | [A]  | 4                                                                  |
| Omgivende forhold                                                      |      |                                                                    |
| Omgivelsestemperatur                                                   | [°C] | -25...90                                                           |
| Omgivelsestemperatur (bevægelig)                                       | [°C] | -25...90                                                           |
| Lagringstemperatur                                                     | [°C] | -25...55                                                           |
| Opbevaring fugtighed                                                   | [%]  | 10...100                                                           |
| Andre klimatiske betingelser for lagring iht. Den specificerede klasse |      | 1K22/ DIN 60721-3-1                                                |
| Kapslingsklasse                                                        |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K                                        |
| Mekaniske data                                                         |      |                                                                    |
| Vægt                                                                   | [g]  | 71,3                                                               |
| Dimensioner                                                            | [mm] | 35,5 x 15,5 x 38                                                   |
| Materiale                                                              |      | Kapsling: TPU orange; pakning: FKM                                 |
| Materiale - omløber                                                    |      | Messing, forniklet                                                 |
| Eget for kabelkæde                                                     |      | ja                                                                 |



## Forbindelseskabel

VDOAH040MSP00,5H04STAH040MSP

|                     |                                     |                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egnet for kabelkæde | Bøjeradius ved fleksibel anvendelse | min. 10 x kabel diameter                                                                    |
|                     | Slæbehastighed                      | max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s <sup>2</sup> |
|                     | Bøjningsantal                       | > 5 Mio.                                                                                    |
|                     | Vridningsgodkendt                   | ± 180 °/m                                                                                   |

### Bemærkning

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Emballage-enheder | 1 stk. |
|-------------------|--------|

### Elektrisk tilslutning - Hanstik


Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm



### Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,5 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,2 mm )

### Tilslutning



### Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm

