




Y-Forbindelseskabel

YDOAH040MSS0012H04STGH040MSS

Bemærk tekniske anvisninger under "Downloads"



- A - input kabel grå
C - octavis kabel sort
B - octavis kabel sort



Applikation		
Special funktion		Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde
Siliconefri		ja
Elektriske Data		
Driftspænding [V]		< 60 AC/DC
Kapslingsklasse		II
Max strømbelastning total [A]		4
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur [°C]		-25...90
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C]		-25...90
Lagringstemperatur [°C]		-25...55
Opbevaring fugtighed [%]		10...100
Andre klimatiske betingelser for lagring iht. Den specificerede klasse		1K22/ DIN 60721-3-1
Kapslingsklasse		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mekaniske data		
Vægt [g]		795,5
Indstøbt-emne materiale		TPU



Y-Forbindelseskabel

YDOAH040MSS0012H04STGH040MSS

Materiale - omløber	Messing, forniklet	
Tætningsmateriale	FKM	
Antal porte på splitterboks	2	
Egnet for kabelkæde	ja	
Egnet for kabelkæde	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter
	Slæbehastighed	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s²
	Bøjningsantal	> 5 Mio.
	Vridningsgodkendt	± 180 °/m

Bemærkning


Henvisninger	Bemærk tekniske anvisninger under "Downloads"
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning


Kabel: 12 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU, orange; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm



Tilslutning



Y-Forbindelseskabel


YDOAH040MSS0012H04STGH040MSS

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 2 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU, orange; Låsning: Messing, forniklet; pakning: FKM; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm



diagrammer og grafer

Derating I_{max} * 0.8 DIN EN 60512-5-2

X Omgivelsestemperatur [°C]

Y Strøm [A]