


**Applikation**

Special funktion	Silikonefri; guldbelagte kontakter
Siliconefri	ja

Elektriske Data

Driftspænding [V]	< 250 AC / < 300 DC
Kapslingsklasse	II
Max strømbelastning total [A]	4; (...40 °C)

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...90
Lagringstemperatur [°C]	-25...55
Opbevaring fugtighed [%]	10...100
Andre klimatiske betingelser for lagring iht. Den specificerede klasse	1K22/ DIN 60721-3-1
Kapslingsklasse	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaniske data

Vægt [g]	33,6
Indstøbt-emne materiale	PA 6.6
Materiale - omløber	Messing, forniklet
Tætningsmateriale	FKM

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Konfektionerbare stik

SSTAH040MSSFKPG

Elektrisk tilslutning


Skrueterminaler: 0,25...1 mm²; Ledningskappe: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PA 6.6, orange; Låsning: Messing, forniklet; pakning: FKM; Kontakter: guldbelagt;
tilspændingsmoment: 0,6...1,2 Nm; Vær opmærksom på max-værdien for modparten!



Tilslutning



BN = brun
WH = hvid
BU = blå
BK = sort

Ledningsfarver :

Farvekode iht. DIN EN 60947-5-2