




Applikation		
Special funktion		Silikonefri; guldbelagte kontakter
Siliconefri		ja
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	< 60 AC/DC
Kapslingsklasse		II
Max strømbelastning total	[A]	4; (...40 °C)
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
Lagringstemperatur	[°C]	-25...55
Opbevaring fugtighed	[%]	10...100
Andre klimatiske betingelser for lagring iht. Den specificerede klasse		1K22/ DIN 60721-3-1
Kapslingsklasse		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mekaniske data		
Vægt	[g]	30,5
Indstøbt-emne materiale		PA 6.6
Materiale - omløber		Messing, forniklet
Tætningsmateriale		FKM
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.



Konfektionerbare stik


SSTGH050MSSFKPG

Elektrisk tilslutning


Skrueterminaler: 0,25...1 mm²; Ledningskappe: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PA 6.6, orange; Låsning: Messing, forniklet; pakning: FKM; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,2 Nm; Vær opmærksom på max-værdien for modparten!



Tilslutning



BN = brun
 WH = hvid
 BU = blå
 BK = sort
 GY = grå

Ledningsfarver

Farvekode iht. DIN EN 60947-5-2