

**Applikation**

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Special funktion | Silikonefri; guldbelagte kontakter |
| Siliconefri      | ja                                 |

**Elektriske Data**

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Driftspænding [V]             | < 60 AC/DC    |
| Kapslingsklasse               | II            |
| Max strømbelastning total [A] | 4; (...40 °C) |

**Omgivende forhold**

|                                                                        |                             |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Omgivelsestemperatur [°C]                                              | -25...90                    |
| Lagringstemperatur [°C]                                                | -25...55                    |
| Opbevaring fugtighed [%]                                               | 10...100                    |
| Andre klimatiske betingelser for lagring iht. Den specificerede klasse | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| Kapslingsklasse                                                        | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

**Mekaniske data**

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Vægt [g]                | 34,4               |
| Indstøbt-emne materiale | PA 6.6             |
| Materiale - omløber     | Messing, forniklet |
| Tætningsmateriale       | FKM                |

**Bemærkning**

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Emballage-enheder | 1 stk. |
|-------------------|--------|



## Konfektionerbare stik


SSTA050MSSFPG

## Elektrisk tilslutning

Skrueterminaler: 0,25...1 mm<sup>2</sup>; Ledningskappe: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17

## Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PA 6.6, orange; Låsning: Messing, forniklet; pakning: FKM; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,2 Nm; Vær opmærksom på max-værdien for modparten!



## Tilslutning



BN =  
WH =  
BU =  
BK =  
GY =

## Ledningsfarver

brun

hvid

blå

sort

grå

Farvekode iht. DIN EN 60947-5-2