




Y tilslutningskabel til ekstern belysning

YDOGHDB0MSS00,4HDBSTGH050MSS

Bemærk tekniske anvisninger under "Downloads"



Applikation		
Special funktion		Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde
Siliconefri		ja
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	60 AC/DC
Kapslingsklasse		II
Max strømbelastning total	[A]	3
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
Omgivelsestemperatur (bevægelig)	[°C]	-25...90
Lagringstemperatur	[°C]	-25...55
Opbevaring fugtighed	[%]	10...100
Andre klimatiske betingelser for lagring iht. Den specificerede klasse		1K22/ DIN 60721-3-1
Kapslingsklasse		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mekaniske data		
Vægt	[g]	76
Indstøbt-emne materiale		TPU
Materiale - omløber		Messing, forniklet
Antal porte på splitterboks		2



Y tilslutningskabel til ekstern belysning

YDOGHDB0MSS00,4HDBSTGH050MSS


Egnet for kabelkæde	ja	
Egnet for kabelkæde	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter
	Slæbehastighed	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s²
	Bøjningsantal	> 5 Mio.
	Vridningsgodkendt	± 180 °/m

Bemærkning

Henvisninger	Bemærk tekniske anvisninger under "Downloads"
Emballage-enheder	1 stk.


Elektrisk tilslutning - Hanstik C

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU, sort; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm; Vær opmærksom på max-værdien for modparten!



Elektrisk tilslutning

Tilslutning






Y tilslutningskabel til ekstern belysning

YDOGHDB0MSS00,4HDBSTGH050MSS

Elektrisk tilslutning - Hunstik A

Kabel: 0,4 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU, sort; Låsning: Messing, forniklet; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm; Vær opmærksom på max-værdien for modparten!



Elektrisk tilslutning - Hunstik B

Kabel: 0,4 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU, sort; Låsning: Messing, forniklet; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm; Vær opmærksom på max-værdien for modparten!

