

Forbindelseskabel med stik

ASTGN040MSS0002K04



Applikation		
Special funktion	Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; afskærmet ledning; Egned for kabelkæde	
Udførelse	Ethernet kabel, D-kodet	
Applikation	Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; industrielle applikationer / fabriksautomation	
Siliconefri	ja	
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	30 AC / 60 DC
Kapslingsklasse		III
Max strømbelastning total	[A]	4
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
Omgivelsestemperatur (bevægelig)	[°C]	-25...90
Kapslingsklasse		IP 65; IP 67
Mekaniske data		
Vægt	[g]	143,6
Indstøbt-emne materiale		TPU
Materiale - omløber		Messing, forniklet
Egned for kabelkæde		ja
Egned for kabelkæde	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter
	Slæbehastighed	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s²
	Bøjningsantal	> 3 Mio.
	Vridningsgodkendt	± 180 °/m

Forbindelseskabel med stik

ASTGN040MSS0002K04

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: D; Støbt hus: TPU, sort; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,2 Nm; Skærmet tilslutnings ledning: afskærmet



Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, grøn, Ø 6,5 mm, afskærmet; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Tilslutning



BU =	Ledningsfarver :
OG =	blå
WH =	orange
YE =	hvid
	gul