

EVC910



Forbindelseskabel

VSTGN040MSS0,25K04STAN040MSS



Applikation

Special funktion	Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; afskærmet ledning; Egnede for kabelkæde
Udførelse	Ethernet kabel, D-kodet
Applikation	Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; industrielle applikationer / fabriksautomation
Silikonfri	ja

Elektriske Data

Driftspænding [V]	30 AC / 60 DC
Kapslingsklasse	III
Max strømbelastning total [A]	4

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...90
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C]	-25...90
Kapslingsklasse	IP 65; IP 67

Mekaniske data

Vægt [g]	58,1
Indstøbt-emne materiale	TPU
Materiale - omløber	Messing, forniklet
Egnede for kabelkæde	ja
Egnede for kabelkæde	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse min. 10 x kabel diameter
	Slæbehastighed max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s ²
	Bøjningsantal > 3 Mio.
	Vridningsgodkendt ± 180 °/m

Forbindelseskabel

VSTGN040MSS0,25K04STAN040MSS

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: D; Støbt hus: TPU, sort; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,2 Nm; Skærmet tilslutnings ledning: afskærmet



Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,25 m, PUR, Halogenfri, grøn, Ø 6,5 mm, afskærmet; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: D; Støbt hus: TPU, sort; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,2 Nm; Skærmet tilslutnings ledning: afskærmet

