




Forbindelseskabel

VSTGN040MSS0010K04STAN040MSS



Applikation

Special funktion	Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; afskærmet ledning; Egnede for kabelkæde
Udførelse	Ethernet kabel, D-kodet
Applikation	Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; industrielle applikationer / fabriksautomation
Siliconefri	ja

Elektriske Data

Driftspænding [V]	30 AC / 60 DC
Kapslingsklasse	III
Max strømbelastning total [A]	4

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...90
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C]	-25...90
Kapslingsklasse	IP 65; IP 67

Mekaniske data

Vægt [g]	646,5								
Indstøbt-emne materiale	TPU								
Materiale - omløber	Messing, forniklet								
Egnede for kabelkæde	ja								
Egnede for kabelkæde	<table> <tr> <td>Bøjeradius ved fleksibel anvendelse</td><td>min. 10 x kabel diameter</td></tr> <tr> <td>Slæbehastighed</td><td>max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s²</td></tr> <tr> <td>Bøjningsantal</td><td>> 3 Mio.</td></tr> <tr> <td>Vridningsgodkendt</td><td>± 180 °/m</td></tr> </table>	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter	Slæbehastighed	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s ²	Bøjningsantal	> 3 Mio.	Vridningsgodkendt	± 180 °/m
Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter								
Slæbehastighed	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s ²								
Bøjningsantal	> 3 Mio.								
Vridningsgodkendt	± 180 °/m								

Forbindelseskabel

VSTGN040MSS0010K04STAN040MSS

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.

Elektrisk tilslutning - Hanstik


Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: D; Støbt hus: TPU, sort; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,2 Nm; Skærmet tilslutnings ledning: afskærmet



Elektrisk tilslutning

Kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, grøn, Ø 6,5 mm, afskærmet; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: D; Støbt hus: TPU, sort; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,2 Nm; Skærmet tilslutnings ledning: afskærmet

