




Ethernet forbindelseskabel

VSTGN040MSS0012K04STGP040--S



Applikation

Special funktion	Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; afskærmet ledning; Egnede for kabelkæde
Udførelse	Ethernet kabel, D-kodet
Applikation	Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; industrielle applikationer / fabriksautomation
Siliconefri	ja

Elektriske Data

Driftspænding [V]	30 AC / 60 DC
Kapslingsklasse	III
Max strømbelastning total [A]	1,5

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...90
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C]	-25...90
Lagringstemperatur [°C]	-25...55
Opbevaring fugtighed [%]	10...100
Andre klimatiske betingelser for lagring iht. Den specificerede klasse	1K22/ DIN 60721-3-1
Kapslingsklasse	IP 65; IP 67; (M12 stik / RJ45 stik: IP 20)

Mekaniske data

Vægt [g]	757,3
Indstøbt-emne materiale	TPU / PC
Materiale - omløber	Messing, forniklet
Egnede for kabelkæde	ja

Ethernet forbindelseskabel

VSTGN040MSS0012K04STGP040--S

Egnet for kabelkæde	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter
	Slæbehastighed	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s ²
	Bøjningsantal	> 3 Mio.
	Vridningsgodkendt	± 180 °/m

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning - Hanstik


Stik: 1 x M12, lige; kodning: D; Støbt hus: TPU, sort; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,2 Nm



Elektrisk tilslutning

Kabel: 12 m, PUR, Halogenfri, grøn, Ø 6,5 mm, afskærmet; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x RJ45, lige; Støbt hus: PC; Kontakter: guldbelagt

