




Forbindelseskabel

VDOAH050MSD0001C05STGH050MSS



Applikation

Special funktion	Halogenfri; guldbelagte kontakter; afskærmet ledning; Egnede for kabelkæde
Applikation	CAN Bus

Elektriske Data

Driftspænding [V]	< 30 AC / < 36 DC
Max strømbelastning total [A]	4

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklasse	IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaniske data

Vægt [g]	139,8								
Dimensioner [mm]	14,5 x 14,5 x 48,5								
Indstøbt-emne materiale	TPU								
Materiale - omløber	Messing, forniklet								
Tætningsmateriale	FKM								
Egnede for kabelkæde	ja								
Egnede for kabelkæde	<table> <tr> <td>Bøjeradius ved fleksibel anvendelse</td><td>min. 10 x kabel diameter</td></tr> <tr> <td>Slæbehastighed</td><td>max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s²</td></tr> <tr> <td>Bøjningsantal</td><td>> 5 Mio.</td></tr> <tr> <td>Vridningsgodkendt</td><td>± 180 °/m</td></tr> </table>	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter	Slæbehastighed	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s ²	Bøjningsantal	> 5 Mio.	Vridningsgodkendt	± 180 °/m
Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter								
Slæbehastighed	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s ²								
Bøjningsantal	> 5 Mio.								
Vridningsgodkendt	± 180 °/m								

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Forbindelseskabel

VDOAH050MSD0001C05STGH050MSS

Elektrisk tilslutning - Hanstik


Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU, sort; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm



Elektrisk tilslutning

Kabel: 1 m, PUR, Halogenfri, violet, Ø 8,4 mm, afskærmet; RD / BK: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm) + WH / BU: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm) + screen: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm)

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU, sort; Låsning: Messing, forniklet; pakning: FKM; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm

