



Forbindelseskabel

VDOAH050MSD0010C05STAH050MSS



Applikation

Special funktion	Halogenfri; guldbelagte kontakter; afskærmet ledning; Egnede for kabelkæde
Applikation	CAN Bus

Elektriske Data

Driftspænding [V]	< 30 AC / < 36 DC
Max strømbelastning total [A]	4

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...80
Lagringstemperatur [°C]	-25...55
Opbevaring fugtighed [%]	10...100
Andre klimatiske betingelser for lagring iht. Den specificerede klasse	1K22/ DIN 60721-3-1
Kapslingsklasse	IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaniske data

Vægt [g]	990,25
Materiale	Kapsling: PUR sort; pakning: FKM
Indstøbt-emne materiale	TPU
Materiale - omløber	Messing, forniklet
Tætningsmateriale	FKM
Egnede for kabelkæde	ja

Forbindelseskabel

VDOAH050MSD0010C05STAH050MSS

Egnet for kabelkæde	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter
	Slæbehastighed	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s ²
	Bøjningsantal	> 5 Mio.
	Vridningsgodkendt	± 180 °/m


Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.

Elektrisk tilslutning - Hanstik


Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU, sort; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm



Elektrisk tilslutning

Kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, violet, Ø 8,4 mm, afskærmet; RD / BK: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm) + WH / BU: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm) + screen: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm)

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU, sort; Låsning: Messing, forniklet; pakning: FKM; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm

