

Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH050MSE0002C05



Applikation		
Special funktion	Halogenfri; guldbelagte kontakter; afskærmet ledning; Egned for kabelkæde	
Applikation	CAN Bus	
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	32 DC; (ledning 4+5: 5 V)
Max strømbelastning total	[A]	4; (ledning 4+5: 0,05 A)
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklasse	IP 67; IP 68; IP 69K	
Mekaniske data		
Vægt	[g]	215,45
Dimensioner	[mm]	38 x 15,5 x 31,5
Indstøbt-emne materiale	TPU	
Materiale - omløber	Messing, forniklet	
Tætningsmateriale	FKM	
Egned for kabelkæde	ja	
Egned for kabelkæde	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter
	Slæbehastighed	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s²
	Bøjningsantal	> 5 Mio.
	Vridningsgodkendt	± 180 °/m
Bemærkning		
Bemærkning	CAN-bus termineringsmodstand (120 Ω) er integreret i et M12-stik.	



Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH050MSE0002C05

Emballage-enheder


1 stk.

Elektrisk tilslutning


Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, violet, Ø 8,4 mm, afskærmet; rød / sort: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm) + hvid / blå: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm) + Skærm: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU, sort; Låsning: Messing, forniklet; pakning: FKM; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm



Tilslutning



	Ledningsfarver :
BK =	sort
BU =	blå
RD =	rød
WH =	hvid
screen =	Skærm