

## Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH050MSE0005C05



| Applikation               |                                                                           |                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Special funktion          | Halogenfri; guldbelagte kontakter; afskærmet ledning; Egnet for kabelkæde |                                                                                 |
| Applikation               | CAN Bus                                                                   |                                                                                 |
| Elektriske Data           |                                                                           |                                                                                 |
| Driftspænding             | [V]                                                                       | 32 DC; (ledning 4+5: 5 V)                                                       |
| Max strømbelastning total | [A]                                                                       | 4; (ledning 4+5: 0,05 A)                                                        |
| Omgivende forhold         |                                                                           |                                                                                 |
| Omgivelsestemperatur      | [°C]                                                                      | -25...80                                                                        |
| Kapslingsklasse           | IP 67; IP 68; IP 69K                                                      |                                                                                 |
| Mekaniske data            |                                                                           |                                                                                 |
| Vægt                      | [g]                                                                       | 490,05                                                                          |
| Dimensioner               | [mm]                                                                      | 38 x 15,5 x 31,5                                                                |
| Indstøbt-emne materiale   | TPU                                                                       |                                                                                 |
| Materiale - omløber       | Messing, forniklet                                                        |                                                                                 |
| Tætningsmateriale         | FKM                                                                       |                                                                                 |
| Egnet for kabelkæde       | ja                                                                        |                                                                                 |
| Egnet for kabelkæde       | Bøjeradius ved fleksibel anvendelse                                       | min. 10 x kabel diameter                                                        |
|                           | Slæbehastighed                                                            | max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s² |
|                           | Bøjningsantal                                                             | > 5 Mio.                                                                        |
|                           | Vridningsgodkendt                                                         | ± 180 °/m                                                                       |
| Bemærkning                |                                                                           |                                                                                 |
| Bemærkning                | CAN-bus termineringsmodstand (120 Ω) er integreret i et M12-stik.         |                                                                                 |



## Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH050MSE0005C05

Emballage-enheder


1 stk.

### Elektrisk tilslutning


Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, violet, Ø 8,4 mm, afskærmet; rød / sort: 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,15 mm) + hvid / blå: 2 x 0,5 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,19 mm) + Skærm: 1 x 0,75 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,15 mm)

### Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU, sort; Låsning: Messing, forniklet; pakning: FKM; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm



### Tilslutning



BK = sort  
 BU = blå  
 RD = rød  
 WH = hvid  
 screen = Skærm