


## Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH050MSE0010C05



## Applikation

|                  |                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Special funktion | Halogenfri; guldbelagte kontakter; afskærmet ledning; Egnede for kabelkæde |
| Applikation      | CAN Bus                                                                    |

## Elektriske Data

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Driftspænding [V]             | 32 DC; (ledning 4+5: 5 V) |
| Max strømbelastning total [A] | 4; (ledning 4+5: 0,05 A)  |

## Omgivende forhold

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80             |
| Kapslingsklasse           | IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mekaniske data

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                          |                |                                                                                             |               |          |                   |           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------------------|-----------|
| Vægt [g]                            | 983,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                          |                |                                                                                             |               |          |                   |           |
| Dimensioner [mm]                    | 38 x 15,5 x 31,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                          |                |                                                                                             |               |          |                   |           |
| Indstøbt-emne materiale             | TPU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                          |                |                                                                                             |               |          |                   |           |
| Materiale - omløber                 | Messing, forniklet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                          |                |                                                                                             |               |          |                   |           |
| Tætningsmateriale                   | FKM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                          |                |                                                                                             |               |          |                   |           |
| Egnet for kabelkæde                 | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                          |                |                                                                                             |               |          |                   |           |
| Egnet for kabelkæde                 | <table> <tr> <td>Bøjeradius ved fleksibel anvendelse</td><td>min. 10 x kabel diameter</td></tr> <tr> <td>Slæbehastighed</td><td>max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s<sup>2</sup></td></tr> <tr> <td>Bøjningsantal</td><td>&gt; 5 Mio.</td></tr> <tr> <td>Vridningsgodkendt</td><td>± 180 °/m</td></tr> </table> | Bøjeradius ved fleksibel anvendelse | min. 10 x kabel diameter | Slæbehastighed | max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s <sup>2</sup> | Bøjningsantal | > 5 Mio. | Vridningsgodkendt | ± 180 °/m |
| Bøjeradius ved fleksibel anvendelse | min. 10 x kabel diameter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                          |                |                                                                                             |               |          |                   |           |
| Slæbehastighed                      | max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                          |                |                                                                                             |               |          |                   |           |
| Bøjningsantal                       | > 5 Mio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                          |                |                                                                                             |               |          |                   |           |
| Vridningsgodkendt                   | ± 180 °/m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                          |                |                                                                                             |               |          |                   |           |

## Bemærkning

|            |                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| Bemærkning | CAN-bus termineringsmodstand (120 Ω) er integreret i et M12-stik. |
|------------|-------------------------------------------------------------------|



## Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH050MSE0010C05

Emballage-enheder


1 stk.

### Elektrisk tilslutning


Kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, violet, Ø 8,4 mm, afskærmet; rød / sort: 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,15 mm) + hvid / blå: 2 x 0,5 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,19 mm) + Skærm: 1 x 0,75 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,15 mm)

### Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU, sort; Låsning: Messing, forniklet; pakning: FKM; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm



### Tilslutning



|          |                  |
|----------|------------------|
|          | Ledningsfarver : |
| BK =     | sort             |
| BU =     | blå              |
| RD =     | rød              |
| WH =     | hvid             |
| screen = | Skærm            |