

## Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH043MSS0010H04

Bemærk tekniske anvisninger under "Downloads"



## Applikation

|                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Special funktion | Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde |
| Siliconefri      | ja                                                                  |

## Elektriske Data

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Driftspænding [V]             | 10...36 DC |
| Kapslingsklasse               | II         |
| Max strømbelastning total [A] | 4          |

## Udgange

|                  |     |
|------------------|-----|
| Elektrisk design | PNP |
|------------------|-----|

## Omgivende forhold

|                                                   |                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Omgivelsestemperatur [°C]                         | -25...90                    |
| Bemærk omgivelsestemperatur                       | cULus: ...75                |
| Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C]             | -25...90                    |
| Bemærk omkring omgivelsestemperatur (i bevægelse) | cULus: ...75                |
| Kapslingsklasse                                   | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Godkendelser / Tests

|           |       |
|-----------|-------|
| MTTF [År] | 20027 |
|-----------|-------|

## Mekaniske data

|          |       |
|----------|-------|
| Vægt [g] | 286,4 |
|----------|-------|



## Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH043MSS0010H04

|                     |                                              |                                                                                             |
|---------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioner [mm]    | 26,5 x 15,5 x 36,5                           |                                                                                             |
| Materiale           | Kapsling: TPU sort transparent; pakning: FKM |                                                                                             |
| Materiale - omløber | Messing, forniklet                           |                                                                                             |
| Egnet for kabelkæde | ja                                           |                                                                                             |
| Egnet for kabelkæde | Bøjeradius ved fleksibel anvendelse          | min. 10 x kabel diameter                                                                    |
|                     | Slæbehastighed                               | max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s <sup>2</sup> |
|                     | Bøjningsantal                                | > 5 Mio.                                                                                    |
|                     | Vridningsgodkendt                            | ± 180 °/m                                                                                   |

### Display / Betjeningsenhed

|         |                |               |
|---------|----------------|---------------|
| Display | udgangs status | 2 x LED, gul  |
|         | Drift          | 1 x LED, grøn |

### Bemærkning


|                   |                                               |  |
|-------------------|-----------------------------------------------|--|
| Henvisninger      | Bemærk tekniske anvisninger under "Downloads" |  |
| Emballage-enheder | 1 stk.                                        |  |

### Elektrisk tilslutning


Kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm



### Tilslutning



|                  |      |
|------------------|------|
| Ledningsfarver : |      |
| BK =             | sort |
| BN =             | brun |
| BU =             | blå  |
| WH =             | hvid |