


## Forbindelseskabel

VDOGH040MSS00,6H04STAH040MSS

Bemærk tekniske anvisninger under "Downloads"



## Applikation

|                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Special funktion | Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde |
| Siliconefri      | ja                                                                  |

## Elektriske Data

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Driftspænding [V]             | < 250 AC / < 300 DC |
| Kapslingsklasse               | II                  |
| Max strømbelastning total [A] | 4                   |

## Omgivende forhold

|                                                                        |                             |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Omgivelsestemperatur [°C]                                              | -25...90                    |
| Bemærk omgivelsestemperatur                                            | cULus: ...75                |
| Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C]                                  | -25...90                    |
| Bemærk omkring omgivelsestemperatur (i bevægelse)                      | cULus: ...75                |
| Lagringstemperatur [°C]                                                | -25...55                    |
| Opbevaring fugtighed [%]                                               | 10...100                    |
| Andre klimatiske betingelser for lagring iht. Den specificerede klasse | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| Kapslingsklasse                                                        | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mekaniske data

|          |      |
|----------|------|
| Vægt [g] | 51,1 |
|----------|------|



Forbindelseskabel

VDOGH040MSS00,6H04STAH040MSS


|                     |                                     |                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioner         | [mm]                                | 30,5 x 15,5 x 36,5                                                              |
| Materiale           |                                     | Kapsling: TPU orange; pakning: FKM                                              |
| Materiale - omløber |                                     | Messing, forniklet                                                              |
| Egnet for kabelkæde |                                     | ja                                                                              |
| Egnet for kabelkæde | Bøjeradius ved fleksibel anvendelse | min. 10 x kabel diameter                                                        |
|                     | Slæbehastighed                      | max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s² |
|                     | Bøjningsantal                       | > 5 Mio.                                                                        |
|                     | Vridningsgodkendt                   | ± 180 °/m                                                                       |

Bemærkning

|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Henvisninger      | Bemærk tekniske anvisninger under "Downloads" |
| Emballage-enheder | 1 stk.                                        |

Elektrisk tilslutning - Hanstik


Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm



Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,6 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )

Tilslutning




## Forbindelseskabel

VDOGH040MSS00,6H04STAH040MSS


## Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm



## diagrammer og grafer

karakteristik for de-rating

Derating  $I_{max} * 0.8$  (DIN EN 60512-5-2)

X Omgivelsestemperatur [°C]

Y Strøm [A]