


## Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH040MSS0020H04

Bemærk tekniske anvisninger under "Downloads"



## Applikation

|                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Special funktion | Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde |
| Siliconefri      | ja                                                                  |

## Elektriske Data

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Driftspænding [V]             | < 250 AC / < 300 DC |
| Kapslingsklasse               | II                  |
| Max strømbelastning total [A] | 4                   |

## Omgivende forhold

|                                                                        |                             |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Omgivelsestemperatur [°C]                                              | -25...90                    |
| Bemærk omgivelsestemperatur                                            | cULus: ...75                |
| Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C]                                  | -25...90                    |
| Bemærk omkring omgivelsestemperatur (i bevægelse)                      | cULus: ...75                |
| Lagringstemperatur [°C]                                                | -25...55                    |
| Opbevaring fugtighed [%]                                               | 10...100                    |
| Andre klimatiske betingelser for lagring iht. Den specificerede klasse | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| Kapslingsklasse                                                        | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mekaniske data

|          |       |
|----------|-------|
| Vægt [g] | 548,9 |
|----------|-------|



Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH040MSS0020H04

|                         |                                     |                                                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioner             | [mm]                                | 26,5 x 15,5 x 36,5                                                                          |
| Indstøbt-emne materiale |                                     | TPU                                                                                         |
| Materiale - omløber     |                                     | Messing, forniklet                                                                          |
| Tætningsmateriale       |                                     | FKM                                                                                         |
| Egnet for kabelkæde     |                                     | ja                                                                                          |
| Egnet for kabelkæde     | Bøjeradius ved fleksibel anvendelse | min. 10 x kabel diameter                                                                    |
|                         | Slæbebelastning                     | max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s <sup>2</sup> |
|                         | Bøjningsantal                       | > 5 Mio.                                                                                    |
|                         | Vridningsgodkendt                   | ± 180 °/m                                                                                   |

Bemærkning


|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Henvisninger      | Bemærk tekniske anvisninger under "Downloads" |
| Emballage-enheder | 1 stk.                                        |

Elektrisk tilslutning


Kabel: 20 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU, orange; Låsning: Messing, forniklet; pakning: FKM; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm



Tilslutning




|      |                  |
|------|------------------|
|      | Ledningsfarver : |
| BK = | sort             |
| BN = | brun             |
| BU = | blå              |
| WH = | hvid             |

## Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH040MSS0020H04

## diagrammer og grafer

karakteristik for de-rating

Derating  $I_{max} * 0.8$  (DIN EN 60512-5-2)

X Omgivelsestemperatur [°C]

Y Strøm [A]