


EVC08A



Forbindelseskabel med stik

ASTAH040VAT0002H04/3G/2D



Applikation	
Special funktion	Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter
Siliconefri	ja
Elektriske Data	
Driftspænding [V]	< 60 AC/DC
Kapslingsklasse	II
Max strømbelastning total [A]	2
Omgivende forhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-20...60
Kapslingsklasse	IP 67; (ved brug udenfor ATEX området: IP 68 / IP 69K)
Godkendelser / Tests	
Godkendelse	BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U
ATEX mærkning	II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67
Mekaniske data	
Vægt [g]	102,2
Materiale	Kapsling: TPU orange
Materiale - omløber	rustfri stål (1.4404 / 316L)
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.

EVC08A



Forbindelseskabel med stik

ASTAH040VAT0002H04/3G/2D

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 1,2...1,5 Nm



Tilslutning

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvid