


EVC09A



Forbindelseskabel

VDOAH040VAT00,3H04STAHO40VAT



Applikation

Special funktion	Halogenfri; guldbelagte kontakter
Kompatibel med maling	ja

Elektriske Data

Driftspænding [V]	< 60 AC/DC
Kapslingsklasse	II
Max strømbelastning total [A]	2

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-20...60
Kapslingsklasse	IP 67; (ved brug udenfor ATEX området: IP 68 / IP 69K)

Godkendelser / Tests

Godkendelse	BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U
ATEX mærkning	II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67

Mekaniske data

Vægt [g]	60,8
Dimensioner [mm]	31 x 15,5 x 36,5
Materiale	Kapsling: TPU orange; pakning: FKM
Materiale - omløber	rustfri stål (1.4404 / 316L)

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------



Forbindelseskabel

VDOAH040VAT00,3H04STAH040VAT

Elektrisk tilslutning - Hanstik


Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 1,2...1,5 Nm



Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,3 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 1,2...1,5 Nm

