

Forbindelseskabel

VDOAH030MSS0001H03STGF030MSS

Bemærk tekniske anvisninger under "Downloads"



Applikation

Special funktion	Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde
Siliconefri	ja

Elektriske Data

Driftspænding [V]	< 50 AC / < 60 DC
Kapslingsklasse	III
Max strømbelastning total [A]	3

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...90
Bemærk omgivelsestemperatur	cULus: ...75
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C]	-25...90
Bemærk omkring omgivelsestemperatur (i bevægelse)	cULus: ...75
Kapslingsklasse	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaniske data

Vægt [g]	59,6
Dimensioner [mm]	10 x 10 x 36
Materiale	Kapsling: TPU orange; pakning: FKM
Materiale - omløber	Messing, forniklet
Egnet for kabelkæde	ja



Forbindelseskabel

VDOAH030MSS0001H03STGF030MSS

Egnet for kabelkæde	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter
	Slæbehastighed	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s ²
	Bøjningsantal	> 5 Mio.
	Vridningsgodkendt	± 180 °/m

Bemærkning

Henvisninger	Bemærk tekniske anvisninger under "Downloads"
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning - Hanstik


Stik: 1 x M8, lige; kodning: A; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,3...0,5 Nm



Elektrisk tilslutning

Kabel: 1 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm

