


Forbindelseskabel med hunstik

ADOGE050MSS0010H05



Applikation

Special funktion	Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde
Udførelse	effekt kabel, L-kodet
Applikation	Industrielle anvendelser
Siliconefri	ja

Elektriske Data

Driftspænding [V]	63 DC
Kapslingsklasse	III
Max strømbelastning total [A]	16

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...90
Bemærk omgivelsestemperatur	cULus: ...80 °C
Lagringstemperatur [°C]	-25...55
Opbevaring fugtighed [%]	10...100
Andre klimatiske betingelser for lagring iht. Den specificerede klasse	1K22/ DIN 60721-3-1
Kapslingsklasse	IP 65; IP 67; IP 69K

Mekaniske data

Vægt [g]	1953,6
Indstøbt-emne materiale	TPU
Materiale - omløber	Messing, forniklet
Tætningsmateriale	FKM



Forbindelseskabel med hunstik

ADOGE050MSS0010H05

Egnet for kabelkæde	ja	
Egnet for kabelkæde	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter
	Slæbehastighed	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s ²
	Bøjningsantal	> 5 Mio.
	Vridningsgodkendt	± 180 °/m

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: L; Støbt hus: TPU, orange; Låsning: Messing, forniklet; pakning: FKM; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,2 Nm



Tilslutning

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
FE	PK

	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
PK =	rosa
WH =	hvid

Elektrisk tilslutning - Tilslutning

Kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, grå, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm)