




### Applikation

|                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Special funktion | Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde |
| Applikation      | hygiejniske og våde områder i fødevareindustrien                    |
| Siliconefri      | ja                                                                  |

### Elektriske Data

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Driftspænding [V]             | 10...36 DC |
| Kapslingsklasse               | II         |
| Max strømbelastning total [A] | 4          |

### Udgange

|                  |     |
|------------------|-----|
| Elektrisk design | PNP |
|------------------|-----|

### Omgivende forhold

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Omgivelsestemperatur [°C]             | -25...100                   |
| Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C] | 5...100                     |
| Kapslingsklasse                       | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

### Mekaniske data

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Vægt [g]            | 320,2                                  |
| Dimensioner [mm]    | 15,5 x 15,5 x 45                       |
| Materiale           | Kapsling: PP Halogenfri; pakning: EPDM |
| Materiale - omløber | rustfri stål (1.4404 / 316L)           |
| Egnet for kabelkæde | ja                                     |



## Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH046VAS0010P04


|                     |                                     |                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egnet for kabelkæde | Bøjeradius ved fleksibel anvendelse | min. 10 x kabel diameter                                                                    |
|                     | Slæbehastighed                      | max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s <sup>2</sup> |
|                     | Bøjningsantal                       | > 1 Mio.                                                                                    |
|                     | Vridningsgodkendt                   | ± 180 °/m                                                                                   |

| Display / Betjeningsenhed |                |               |
|---------------------------|----------------|---------------|
| Display                   | udgangs status | 4 x LED, gul  |
|                           | Drift          | 2 x LED, grøn |


| Bemærkning        |  |        |
|-------------------|--|--------|
| Emballage-enheder |  | 1 stk. |

| Elektrisk tilslutning                                                                      |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Kabel: 10 m, MPPE, Halogenfri, orange, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm <sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm ) |  |  |

| Elektrisk tilslutning - Hunstik                                                                                                 |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm |  |  |



## Tilslutning



### Ledningsfarver

|    |      |
|----|------|
| BK | sort |
| BN | brun |
| BU | blå  |
| WH | hvid |