


# EVF514



## Forbindelseskabel

VDOAH040VAP0002P04STAH040VAP



| Applikation                                                            |      |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|
| Special funktion                                                       |      | Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; Eget for kabelkæde |
| Applikation                                                            |      | hygiejniske og våde områder i fødevareindustrien                   |
| Siliconefri                                                            |      | ja                                                                 |
| Elektriske Data                                                        |      |                                                                    |
| Driftspænding                                                          | [V]  | < 250 AC / < 300 DC                                                |
| Kapslingsklasse                                                        |      | II                                                                 |
| Max strømbelastning total                                              | [A]  | 4                                                                  |
| Omgivende forhold                                                      |      |                                                                    |
| Omgivelsestemperatur                                                   | [°C] | -25...100                                                          |
| Omgivelsestemperatur (bevægelig)                                       | [°C] | 0...100                                                            |
| Lagringstemperatur                                                     | [°C] | -25...55                                                           |
| Opbevaring fugtighed                                                   | [%]  | 10...100                                                           |
| Andre klimatiske betingelser for lagring iht. Den specificerede klasse |      | 1K22/ DIN 60721-3-1                                                |
| Kapslingsklasse                                                        |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K                                        |
| Mekaniske data                                                         |      |                                                                    |
| Vægt                                                                   | [g]  | 162                                                                |
| Dimensioner                                                            | [mm] | 35,5 x 15,5 x 38                                                   |
| Materiale                                                              |      | PP Halogenfri; pakning: EPDM                                       |
| Indstøbt-emne materiale                                                |      | PP                                                                 |
| Materiale - omløber                                                    |      | rustfri stål (1.4404 / 316L)                                       |



## Forbindelseskabel

VDOAH040VAP0002P04STAH040VAP

|                     |                                     |                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egnet for kabelkæde | ja                                  |                                                                                             |
| Egnet for kabelkæde | Bøjeradius ved fleksibel anvendelse | min. 10 x kabel diameter                                                                    |
|                     | Slæbehastighed                      | max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s <sup>2</sup> |
|                     | Bøjningsantal                       | > 1 Mio.                                                                                    |
|                     | Vridningsgodkendt                   | ± 180 °/m                                                                                   |

### Bemærkning

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Emballage-enheder | 1 stk. |
|-------------------|--------|

### Elektrisk tilslutning - Hanstik


Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PP; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,2 Nm



### Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,2 mm )

### Tilslutning



### Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PP; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm

