



Forbindelseskabel med stik

ASTGN040VAS0005P04



Applikation		
Special funktion		Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; afskærmet ledning; Egnet for kabelkæde
Udførelse		Ethernet kabel, D-kodet
Applikation		Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; hygiejniske og våde områder i fødevareindustrien
Siliconefri		ja
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	30 AC / 60 DC
Kapslingsklasse		III
Max strømbelastning total	[A]	4
Samlet strømbelastning (UL)	[A]	1,66
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...100
Bemærk omgivelsestemperatur		cRUus: ...65 °C
Omgivelsestemperatur (bevægelig)	[°C]	0...80
Bemærk omkring omgivelsestemperatur (i bevægelse)		cRUus: ...65 °C
Kapslingsklasse		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mekaniske data		
Vægt	[g]	330,5
Dimensioner	[mm]	15,5 x 15,5 x 51,5
Materiale		PP Halogenfri

Forbindelseskabel med stik

ASTGN040VAS0005P04

Indstøbt-emne materiale	PP	
Materiale - omløber	rustfri stål (1.4404 / 316L)	
Egnet for kabelkæde	ja	
Egnet for kabelkæde	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 15 x kabel diameter
	Slæbehastighed	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s ²
	Bøjningsantal	> 1 Mio.
	Vridningsgodkendt	± 180 °/m

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning - Hanstik


Stik: 1 x M12, lige; kodning: D; Støbt hus: PP; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,2 Nm; Skærmet tilslutnings ledning: afskærmet



Elektrisk tilslutning

Kabel: 5 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 6,5 mm, afskærmet; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Tilslutning



BU =	Ledningsfarver : blå
OG =	orange
WH =	hvid
YE =	gul