




## Forbindelseskabel med stik

ASTGN040VAS0020P04



| Applikation                                       |  |                                                                                               |
|---------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Special funktion                                  |  | Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; afskærmet ledning; Egnede for kabelkæde       |
| Udførelse                                         |  | Ethernet kabel, D-kodet                                                                       |
| Applikation                                       |  | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; hygiejniske og våde områder i fødevareindustrien |
| Siliconefri                                       |  | ja                                                                                            |
| Elektriske Data                                   |  |                                                                                               |
| Driftspænding [V]                                 |  | 30 AC / 60 DC                                                                                 |
| Kapslingsklasse                                   |  | III                                                                                           |
| Max strømbelastning total [A]                     |  | 4                                                                                             |
| Samlet strømbelastning (UL) [A]                   |  | 1,66                                                                                          |
| Omgivende forhold                                 |  |                                                                                               |
| Omgivelsestemperatur [°C]                         |  | -25...100                                                                                     |
| Bemærk omgivelsestemperatur                       |  | cRUus: ...65 °C                                                                               |
| Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C]             |  | 0...80                                                                                        |
| Bemærk omkring omgivelsestemperatur (i bevægelse) |  | cRUus: ...65 °C                                                                               |
| Kapslingsklasse                                   |  | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K                                                                   |
| Mekaniske data                                    |  |                                                                                               |
| Vægt [g]                                          |  | 1264,8                                                                                        |
| Dimensioner [mm]                                  |  | 15,5 x 15,5 x 51,5                                                                            |
| Materiale                                         |  | PP Halogenfri                                                                                 |



## Forbindelseskabel med stik

ASTGN040VAS0020P04

|                         |                                     |                                                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indstøbt-emne materiale | PP                                  |                                                                                             |
| Materiale - omløber     | rustfri stål (1.4404 / 316L)        |                                                                                             |
| Egnet for kabelkæde     | ja                                  |                                                                                             |
| Egnet for kabelkæde     | Bøjeradius ved fleksibel anvendelse | min. 15 x kabel diameter                                                                    |
|                         | Slæbehastighed                      | max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s <sup>2</sup> |
|                         | Bøjningsantal                       | > 1 Mio.                                                                                    |
|                         | Vridningsgodkendt                   | ± 180 °/m                                                                                   |

### Bemærkning

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Emballage-enheder | 1 stk. |
|-------------------|--------|

### Elektrisk tilslutning - Hanstik


Stik: 1 x M12, lige; kodning: D; Støbt hus: PP; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,2 Nm; Skærmet tilslutnings ledning: afskærmet



### Elektrisk tilslutning

Kabel: 20 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 6,5 mm, afskærmet; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (7 x Ø 0,25 mm)

### Tilslutning



|      |                  |        |
|------|------------------|--------|
| BU = | Ledningsfarver : | blå    |
| OG = |                  | orange |
| WH = |                  | hvid   |
| YE = |                  | gul    |